



Douro Halsduk

No. 2003-193-2982

Material

Rundsticka 3 mm, 80 cm

6 nystan av 50 g Highland Wool fg. 34

Stickfasthet

25 maskor = 10 cm.

44 varv = 10 cm = varje "V" på patentsidan

bildas på 2 varv.

Mått

Bredd ca 25 cm

Längd ca 180 cm

Köp garnet här:

<http://shop.hobbii.se/douro-halsduk>

Mönsterinformation

Halsduken stickas fram och tillbaka på rundstickan.

Kantmaska

De 2 första maskorna på varje varv kallas kantmaskor. Kantmaskorna lyfts av löst med garnet framför arbetet.


Halvpatent

Patent-varvet stickas såhär:

1 avig, 1 rät i samma maska från föregående varv.

Hashtaggar för sociala medier

#hobbiidesign #hobbiidouro



HALSDUK

Lägg upp 70 maskor och sticka fram och tillbaka på rundsticka.

Varv 1: 2 kantmaskor, sticka räta varvet ut.

Varv 2: 2 kantmaskor, halvpatent tills det återstår 2 maskor, 2 räta.

Upprepa de 2 varv.

Sticka rakt upp tills arbetet mäter ung. 180 cm.

Maska av i resår.

Mycket nöje!